



## FICHA TÉCNICA

### GRÁFICO DE VAZÃO



Vazão sob apenas a pressão da coluna d'água, sem meio filtrante. Para filtros de gravidade a influência do meio filtrante deve ser considerada.



Densidade de crepinas:

Filtros esbeltos = 25 crepinas/m<sup>2</sup>

Filtros largos = 16 crepinas/m<sup>2</sup>

CÓDIGO	CONEXÃO	Área filtrante	Vazão Max	Vazão Retro lav
<b>CRP-0393</b>	3/4"	85	5	10
		Cm <sup>2</sup>	l/min	l/min

→ Dimensões indicadas em milímetros

**PNEUMOTRONIC**

## CREPINAS PARA FILTROS

Crepinas são utilizadas no fundo falso de filtros de gravidade, normalmente construídos em aço.

As crepinas retêm o leito de meio filtrante ativo, que pode ser:

- Areia
- Carvão Ativado
- Zeolitas naturais ou modificadas
- Resinas de troca iônica

